



MSD

MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

Il suffit de quelques secondes pour remplacer la lampe MSD Gold™ MiniFastFit, grâce à son culot spécial. Vous pouvez ainsi poursuivre vos loisirs sans interruption. De plus, les broches plaquées or innovantes garantissent un excellent transfert du courant, ce qui prolonge la durée de vie de la lampe et du support de lampe et réduit les coûts de remplacement. La taille compacte de la lampe permet de la manipuler et de l'adapter facilement aux équipements de petite taille, tandis que l'arc très court produit un niveau élevé de luminosité perçue et d'intensité de faisceau. De plus, les lampes MSD Gold™ MiniFastFit ont une durée de vie prolongée, ce qui réduit encore leur coût de remplacement.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Longueur d'arc O (nom.)	
Culot	PGJX28 [PGJX28]		5,0 mm
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2 000 h	Consommation électrique	300 W
		Courant lampe (nom.)	3,8 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	2	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux	21 000 lm	Données du produit	
Coordonnée chromatique X	292	Nom du produit de la commande	MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16
Coordonnée chromatique Y	310	Nom de produit complet	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16
Température de couleur corrélée (nom.)	8600 K	Code EOC	872790091257900
Efficacité lumineuse (nominale)	70 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	73		

Code de commande	91257900
Code 12NC	928199805114
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900912579


Conditionnement par carton	16
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900912586

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MSD Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/16

