



# Starters voor Zonbanklampen

## BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25

Reeks starters van eersteklas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op elektromagnetische VSA's.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Vlamvertragende componenten
- UV-bestendige behuizing


### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	100 25 W
Spanning (nom.)	220-240 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Zwart
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25
Volledige productnaam	BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25

Full EOC	871150090370926
Bestelcode	8711500903709
Materiaalnr. (12NC)	928391830303
Lokale code	TANSTART100W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500903709
Numerator - Dozen per buitendoos	500
EAN/UPC - Case	8711500903723

## Starters voor Zonnebanklampen

### Maatschets



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40,3 mm	21,5 mm

