



# Conventionnels Ecoclick

## S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10

Gamme de starter à lueur pour lampe fluocompacte 2 brochures alimentée sur ballast ferromagnétique. En matière polycarbonate et circuit anti parasitage.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	4 65 W
Tension (nom.)	220-240 V

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc


Données du produit	
Nom du produit de la commande	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10
Nom de produit complet	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10

Code EOC	871150069832225
Code de commande	69832225
Code 12NC	928392210186
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500698322
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500698339

## Conventionnels Ecoclick

### Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2BC/10	40,3 mm	21,5 mm

