



Ecoclick – miljöanpassade tändare

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT

Miljöanpassade lysrörständerare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ)

Produktdata

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	4 65 W
Spänning (nom)	220-240 V


Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
Fullständigt produktnamn	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
Full EOC	871150069769126

Beskrivning av lokal kod	7902172
Beställningsnummer	69769126
Materialnummer (12NC)	928392220202
Lokal kod	7902172
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500697691
Räknare - antal förpackningar per kartong	500
EAN/UPC - Hölje	8711500698407

Ecoclick – miljöanpassade tändare

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

