



Conventionnels Ecoclick

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

Données du produit

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|-----------|
| Consommation électrique | 4 65 W |
| Tension (nom.) | 220-240 V |


| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|-------|
| Couleur du corps | Blanc |

| Données du produit | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT |
| Nom de produit complet | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Code EOC | 871150069769133 |
| Code de commande | 69769133 |
| Code 12NC | 928392220230 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500697691 |
| Conditionnement par carton | 300 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500697752 |

Conventionnels Ecoclick

Schéma dimensionnel



| Product | C (max) | E (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |

