



# Conventionnels Ecoclick

## S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	mono

  

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4 65 W
Tension d'impulsion (min.)	900 V
Tension sans réenclenchement (min.)	140 V
Tension (nom.)	220-240 V

  

Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui

  

Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Blanc

  

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----

  

Données logistiques	
Code de produit complet	871150069769131
Nom du produit de la commande	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT
Code barre produit	8711500697691
Code de commande	69769131
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	200
SAP - Matériaux	928392220238
Net Weight (Piece)	7,000 g

## Conventionnels Ecoclick

### Schéma dimensionnel

F

Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT

