



# HPI-T

## HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

#### Informations générales

Culot	E40
Position de fonctionnement	P [Parallèle ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h

#### Données techniques de l'éclairage

Code couleur	543 [CCT of 4300K]
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	370
Coordonnée chromatique Y	380
Température de couleur corrélée (nom.)	4300 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	57
Longueur d'arc O (nom.)	80 mm

#### Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	990 W
Tension (nom.)	130 V

Tension (nom.)	130 V
----------------	-------

#### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

#### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T65

#### Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	86 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1089 kWh

#### Données du produit


Nom du produit de la commande	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Nom de produit complet	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Code EOC	871150018373645
Code de commande	18373645

# HPI-T

Code 12NC	928482600096
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500183736
Conditionnement par carton	4


Codes EAN/UPC – Boîte	8711500183743
-----------------------	---------------

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

