



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Kvartshalogenljuskälla med klart ytterkolv

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även vid testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste tåla varma komponenter ifall ljuskällan skulle gå sönder
- Används tillsammans med styrdon särskilt avsedda för högtryckskviksilverljuskällor
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, använd helst handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information

Socket	E40
Driftposition	P [Parallel eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h

Ljusteknik

Färgkod	543 [CCT of 4300K]
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	370
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	380
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4300 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Färgåtergivningsindex	57
Båglängd O (Nom)	80 mm

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	990 W
Spänning (nom)	130 V

Spänning (nom)	130 V
----------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T65 [T 65 mm]

Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	86 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1089 kWh

Produktdata


Beställningsproduktnamn	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Fullständigt produktnamn	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645
Beskrivning av lokal kod	8348335

HPI-T

Beställningsnummer	18373645
Materialnummer (12NC)	928482600096
Lokal kod	8348335
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500183736


Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8711500183743

Måttskiss




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

