



# SON



## SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampf Lampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

### Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Socket	E27	95 V	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Farbcode	220 [CCT of 2000K]	Kolbenform	BF70 [BF 70 mm]
Farbkoordinate X (Nom)	0,540	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,420	Energieeffizienzklasse	G
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K	Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	73 kWh
Betrieb und Elektrik		EPREL Registrierungsnummer	473291
Energieverbrauch	72,5 W	Produktdaten	
Spannung (Nom)	95 V	Bestell-Produktname	SON 70W E E27 CO 1CT/24

Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150021024130
Bestellcode	21024130
Material-Nr. (12NC)	928486700091
Anzahl pro Verpackung	1




EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500210241
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500210258

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON

