



# MASTERColour CDM-T Elite MW

## MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	PGZX18. [PGZX18.]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Caractéristiques	Protected (P)
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Rouge saturé (R9)	80
Coordonnée chromatique X	0,381
Coordonnée chromatique Y	0,374
Température de couleur corrélée (nom.)	3960 K

Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	98 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	108 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	92

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	210,0 W
Tension (nom.)	105 V
Tension (nom.)	105 V

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T12 [38 mm (T12)]

# MASTERCLOUR CDM-T Elite MW

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	25 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	231 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU
Nom de produit complet	MASTERCLOUR CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Code EOC	871829113958400



Code de commande	13958400
Code 12NC	928601167231
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900862119
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291139591

## Schéma dimensionnel



Product	D	D	C
CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU	1,5 in	38 mm	193 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU

Spectral Power Distribution Colour - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU

# MASTERCcolour CDM-T Elite MW

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU

Lumen Maintenance Diagram - CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU

