

# Other LEDtube

## LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Philips LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

### Données du produit


Informations générales	
Culot	S19 [S19]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	175 degré(s)
Flux lumineux	480 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	73,85 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Longueur du produit	300 mm
Forme de la lampe	Tube, double extrémité
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

## Other LEDtube

<b>Homologation</b>	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
<b>Consommation d'énergie kWh/1 000 h</b>	7 kWh
<b>Données du produit</b>	
<b>Nom du produit de la commande</b>	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
<b>Nom de produit complet</b>	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
<b>Code EOC</b>	871869641985400



<b>Code de commande</b>	41985400
<b>Code 12NC</b>	929001126730
<b>Quantité par pack</b>	1
<b>Code EAN – Produit/Boîte</b>	8718696419854
<b>Conditionnement par carton</b>	4
<b>Codes EAN/UPC – Boîte</b>	8718696419861

### Schéma dimensionnel




Product	C	D
LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	310 mm	38 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

General uniform lighting - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4



Light Distribution Diagram - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

## Other LEDtube

