



MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von $Ra \geq 80$. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	50.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	B38
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Gesamt-Produktcode	871869645350600
Bestellcode	45350600
Material-Nr. (12NC)	929001140402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696453506
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696453513

Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

