



Lampade LED sfera e oliva standard

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Le lampade LED goccia standard sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di supporto E27 e sono progettati come sostituzione retrofit delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampada LED goccia standard è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,45 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Lampade LED sfera e oliva standard

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]

Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
----------------------	--



Nome completo prodotto	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871829176238600
Codice d'ordine	76238600
Codice materiale (12NC)	929001157702
Codice locale	CORECAN40
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291762386
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718291762393

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Lampade LED sfera e oliva standard

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

