



MASTER LEDtube GA

MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT

Philips MASTER LEDtube je LED svetelný zdroj v podobe tradičnej lineárnej žiarivky. Jeho jedinečný tvar sa nedá odlišiť od tradičnej žiarivky. Pre tých, ktorí hľadajú najlepší pomer kvality k cene v rámci obmedzeného rozpočtu pri zmene osvetlenia s cieľom zlepšiť svetelný efekt a predĺžiť životnosť.

Varovanie a ochrana

- POZNÁMKY: Celková energetická účinnosť a vyžarovanie svetla ktorejkoľvek inštalácie využívajúcej tieto svetelné zdroje sú určené návrhom inštalácie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	50 000X
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	160 °
Svetelný tok (nom.)	3700 lm
Označenie farby	studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	148,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	83
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	25 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light s
Účinnosť (nom.)	0.9
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Teplota okolia (max.)	30 °C
Teplota okolia (min.)	-5 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	61 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Dĺžka produktu	1800 mm

MASTER LEDtube GA

Tvar žiarovky	Trubica s ukončením na oboch stranách
Schválenie a použitie	
Energeticky úsporný produkt	Yes
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	No
Schvaľovacie značky	značka CE V súlade s RoHS KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	25 kWh
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871869648037300

Objednávkový názov produktu	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT
EAN/UPC – produkt	8718696480373
Objednávkový kód	48037300
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Materiál SAP	929001161102
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,500 kg



Rozmerový obrázok



LEDtube 1800mm 25W/840 T8 ROT

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	25,68 mm	28 mm	1762,5 mm	1770 mm	1776,7 mm

Fotometrické údaje



MASTER LEDtube GA

