



# Ecofit Ledtubes T8

## Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными затратами.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

### Технические характеристики освещения

Код цвета	740 [CCT of 4000K]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача	1 600 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	100,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<7
Коэффициент цветопередачи (CRI)	73
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz

Энергопотребление	16 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,5
Напряжение (ном.)	220–240 В

### Температура

Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 45 °С
Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °С

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1 200 мм
Форма колбы	Трубка, с двумя цоколями

### Соответствие требованиям и область применения


Энергосберегающий продукт	Да
Подходит для акцентного освещения	Нет
Знаки утверждения	Соответствие RoHS Сертификат КЕМА Keur

# Ecofit Ledtubes T8

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	16 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Название продукта для заказа	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I
Полное название продукта	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I
Полный код продукта	871869965794900



Код заказа	929001184567
Материал № (12NC)	929001184567
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699657949
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
EAN/UPC — короб	8718699657956

## Чертеж размеров




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I	25,68 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм	1 212 мм	27,8 мм

## Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I



General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I



# Ecofit Ledtubes T8

## Срок службы




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I

Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I

## Ecofit Ledtubes T8

