



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	215 lm
Ljusstyrka (nom)	470 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	215 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	2,7 W
Lampström (nom)	29 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro LEDspot MV

Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
----------	-------------------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	387359
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
-------------------------	--------------------------------------



Fullständigt produktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869675209800
Beskrivning av lokal kod	8293164
Beställningsnummer	75209800
Materialnummer (12NC)	929001217532
Lokal kod	8293164
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696752098
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696752104

Måttskiss



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827
36D

