



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	230 lm
Ljusstyrka (nom)	500 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	230 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	2,7 W
Lampström (nom)	29 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro LEDspot MV

## Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
----------	-------------------------

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391854
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
-------------------------	--------------------------------------



Fullständigt produktnamn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Full EOC	871869672831400
Beskrivning av lokal kod	8293166
Beställningsnummer	72831400
Materialnummer (12NC)	929001217702
Lokal kod	8293166
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696728314
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696728321

## Måttskiss



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriska data




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D


# CorePro LEDspot MV

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

