



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	390 lm
Ljusstyrka (nom)	770 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	84,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	390 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4,6 W
Lampström (nom)	39 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	72 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro LEDspot MV

Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
----------	-------------------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	391859
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
-------------------------	--------------------------------------



Fullständigt produktnamn	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Full EOC	871869672839000
Beskrivning av lokal kod	8293172
Beställningsnummer	72839000
Materialnummer (12NC)	929001218202
Lokal kod	8293172
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696728390
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696728406

Måttskiss



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

