



Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Com um design tradicional clássico, o Classic LEDspotMV oferece uma luz quente semelhante ao halogéneo, poupando cerca de 90% em custos de energia. Estas lâmpadas são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com um suporte GU10 e são concebidas como substituição adaptável de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As lâmpadas LED proporcionam significativas poupanças de energia e reduzem os custos de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5-50W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	350 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	650 cd
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	350 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	30 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869672137700

Classic LEDspotMV

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC – Produto	8718696721377
Código de encomenda	72137700
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001218832
Peso líquido (Peça)	0,036 kg


Desenho dimensional




GU10 230V 5W-50W 385lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm


Dados fotométricos



LEDspotMV GU10 MR16 827



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV

