



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	B22 [B22]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	5,5 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad

CorePro Plastic LEDbulbs

Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	397621
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827



Full EOC	871869657765300
Beskrivning av lokal kod	8291381
Beställningsnummer	57765300
Materialnummer (12NC)	929001233802
Lokal kod	8291381
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696577653
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696577660

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

