



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	B22 [B22]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 055 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	11 W
Courant lampe (nom.)	95 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397623
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
-------------------------------	---------------------------------------



Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Code EOC	871869657761500
Code de commande	57761500
Code 12NC	929001234002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696510049
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696510056

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827


# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

