



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	B22 [B22]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	13 W
Lampström (nom)	120 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	397624
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
-------------------------	--



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
Full EOC	871869651002500
Beskrivning av lokal kod	8291393
Beställningsnummer	51002500
Materialnummer (12NC)	929001234102
Lokal kod	8291393
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696510025
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696510032

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

