



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljuskvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	397629
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840
Full EOC	871869657779000
Beskrivning av lokal kod	8292229
Beställningsnummer	57779000
Materialnummer (12NC)	929001234602
Lokal kod	8292229
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696577790
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696577806

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

