



# Bohlam LED filamen klasik

## LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR

Menampilkan desain heritage klasik, bola lampu LED filamen klasik menggabungkan bohlam pijar klasik dengan manfaat teknologi LED tahan lama. Lampu ini menghasilkan cahaya putih hangat dekorasi yang indah sekaligus menghemat energi 90% dibandingkan dengan bohlam tradisional.

### Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27 [E27]
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	20.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu	
Kode Warna	827 [CCT of 2700K]
Flux Cahaya	470 lm
Penandaan Warna	Warm White (WW)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	118,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz

Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	4 W
Arus Lampu (Nom)	33 mA
Watt yang Setara	50 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,4
Tegangan (Nom)	220-240 V

Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	70 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	ST64

# Bohlam LED filamen klasik

## Penyetujuan dan Aplikasi


Produk Hemat energi	Ya
Sesuai Untuk Lampu Aksesoris	Tidak
Penggunaan Energi kWh/1000 h	4 kWh

## Data Produk

Nama produk pesanan	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR
Nama lengkap produk	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR
Kode produk lengkap	871869657423200



Kode urutan	929001237308
No. Material (12NC)	929001237308
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696574232
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718696574249

## Dimensional drawing




Product	D	C
LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	64 mm	140 mm

## Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR


General uniform lighting - LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR



Light Distribution Diagram - LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR

# Bohlam LED filamen klasik

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR

