



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E14 [E14]		70 %
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	2 W
Conformità a RoHS EU	Si	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Dati tecnici di illuminazione		Potenza equivalente	25 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	250 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Temperatura del colore correlata	2700 K	Tensione (Nom)	220-240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	Temperatura	
Uniformità del colore	<6	Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Forma lampadina B35 [B 35 mm]

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica E

Prodotto per il risparmio energetico Sì

Adatto all'illuminazione d'accento No

Consumo energetico kWh/1000 h 2 kWh

Numero di registrazione EPREL 387351

EyeComfort Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Nome completo prodotto Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Full EOC 871869657407200

Codice d'ordine 57407200

Codice materiale (12NC) 929001238302

Codice locale PHILEDKAN25E14


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696574072

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10


EAN/UPC - Case 8718696574089

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL


Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

