



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
---	--

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	36 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	BA35


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387361
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL
Nom de produit complet	Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL
Code EOC	871869657409600
Code de commande	57409600
Code 12NC	929001238402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696574096
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696574102

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35 mm	123 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

