



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E14 [E14]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Consumo energetico	2 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Conformità a RoHS EU	SI	Potenza equivalente	25 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	250 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]

Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL
	CL



Nome completo prodotto	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869657413300
Codice d'ordine	57413300
Codice materiale (12NC)	929001238602
Codice locale	PHILEDLUS25E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696574133
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696574140

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

