



Classic LEDbulb Glühlampenform matt

LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27 [E27]	Netzfrequenz	50 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 Hz
Schaltzyklus	30.000	Energieverbrauch	7 W
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	60 mA
Beleuchtungstechnologie	LED	Startzeit (Nom)	0,5 s
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
EU RoHS-konform	Ja	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	220-240 V
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Temperatur	
Lichtstrom	806 lm	Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lichtregelung und Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Dimmbar	Nein
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W	Mechanik und Gehäuse	
Farbkonsistenz	<6	Kolbenausführung	Matt
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

Classic LEDbulb Glühlampenform matt

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387366
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10


Gesamt-Produktcode	871869647218701
Bestellcode	47218701
Material-Nr. (12NC)	929001243082
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696472187
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696733820

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Classic LEDbulb Glühlampenform matt

Photometrische Daten



General uniform lighting - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

