



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF to korzystna cenowo lampa LED i doskonały zamiennik świetlówek T8. Tworzy naturalny efekt oświetleniowy pasujący do zastosowań z oświetleniem ogólnym, zapewnia natychmiastową energooszczędność, przez co jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	240 °
Strumień Świetlny	800 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	20000-80000 Hz

Częstotliwość wejściowa	20000-80000 Hz
Zużycie energii	9 W
Prąd lampy (Max)	400 mA
Prąd lampy (Min)	200 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Napięcie (Nom)	30-80 V

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	Szyba

CorePro LEDtube InstantFit HF

Certyfikaty i zastosowania


Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	TUV Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	12 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G


Full EOC	871869665217600
Kod zamówienia	65217600
Materiał Nr (12NC)	929001249502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696652176
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696652183

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840
T8 G

