



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Le tube LED CorePro LEDtube InstantFit HF est une solution LED abordable, qui convient pour remplacer les lampes T8 fluorescentes. Il crée un effet lumineux naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général, et permet des économies d'énergie instantanées, ce qui, en fait, est une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	30 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	800 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	88,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	20000-80000 Hz

Fréquence d'entrée	20000-80000 Hz
Consommation électrique	9 W
Courant lampe (max.)	400 mA
Courant lampe (min.)	200 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	30-80 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
Homologation	TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Nom de produit complet	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G



Code EOC	871869665219000
Code de commande	65219000
Code 12NC	929001249602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696652190
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696652206

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865
T8 G

