



Ampoules et bougies LED MAZDA

MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10

Avec la gamme d'ampoules LED MAZDA, vous pouvez créer exactement la bonne ambiance

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	30000X
Durée de vie nominale (heures)	15000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	3,2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.4 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]

Normes et recommandations	
Classe énergétique	G

Ampoules et bougies LED MAZDA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	313918816137500
Nom du produit de la commande	MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10
Code barre produit	3139188161375

Code de commande	16137500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001253232
Poids net (pièce)	28,000 g

