



MAZDA LED bulbs and candles

MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	15000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,45 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5.5 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51

Tension (nom.)	220-240 V
----------------	-----------

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	72 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	313918816272300
Désignation Produit	MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10
Code barre produit (EAN)	3139188162723
Code de commande	16272300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001253632
Poids net (pièce)	35,000 g

MAZDA LED bulbs and candles

