



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te tuby oświetleniowe T5 to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że świetlówki T5 LED sprawdzą się w każdym wymagającym zastosowaniu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień Świetlny	3 900 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	150,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	39000-60000 Hz
Częstotliwość wejściowa	39000-60000 Hz
Zużycie energii	26 W
Prąd lampy (Max)	415 mA
Prąd lampy (Min)	240 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Napięcie (Nom)	100-135 V
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	TUV Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	31 kWh

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
Pełna nazwa produktu	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869668554900
Kod zamówienia	68554900
Materiał Nr (12NC)	929001296202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696685549
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696685556

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

