



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------------|--------------------|
| Socket | E27 [E27] |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 830 [CCT of 3000K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 200 ° |
| Ljusflöde | 470 lm |
| Färgbeteckning | Vit (WH) |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 94,00 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |

| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
|---|-------------|
| Drift och elektricitet | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Effektförbrukning | 5 W |
| Lampström (nom) | 48 mA |
| Motsvarande effekt | 40 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,5 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 75 °C |
| Styrenheter och dimming | |
| Dimbar | Nej |

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Lampform | A60 [A 60 mm] |

Användning och godkännande


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | F |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 5 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 397633 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Beställningsprodukt | CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830 |
|---------------------|--------------------------------------|



| | |
|---|--------------------------------------|
| Fullständigt produkt | CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830 |
| Full EOC | 871869657993000 |
| Beskrivning av lokal kod | 8291385 |
| Beställningsnummer | 57993000 |
| Materialnummer (12NC) | 929001304532 |
| Lokal kod | 8291385 |
| SAP-Räknare - Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8718696579930 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8718696579947 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830 | 60 mm | 110 mm |

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

