



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	121 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	12,5 W
Courant lampe (nom.)	115 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 13 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397637


EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840



Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
Code EOC	871869651030800
Code de commande	51030800
Code 12NC	929001312402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696510308
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696510315

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

