



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	25 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	540 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 500 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	92,50 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	540 lm
---	--------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,85
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]
-------------------	------------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
-------------------------------	--



Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Code EOC	871869671368600
Code de commande	71368600
Code 12NC	929001317602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713686
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713693

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

