



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G9 [G9]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	204 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	107,37 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	1,9 W
Courant lampe (nom.)	18 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Autre
-------------------	-------

## Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
------------------------------------	-------

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Code EOC	871869671392100
Code de commande	71392100
Code 12NC	929001323802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713921
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713938

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827


# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

