



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Attacco | E14 [E14] |
| Durata nominale | 15.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Conformità a RoHS EU | SI |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 827 [CCT of 2700K] |
| Flusso luminoso | 806 lm |
| Designazione colore | Bianco caldo (WW) |
| Temperatura del colore correlata | 2700 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 115,00 lm/W |
| Uniformità del colore | <6 |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico | 7 W |
| Corrente lampada (Nom) | 65 mA |
| Potenza equivalente | 60 W |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,5 s |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s |
| Fattore di potenza (frazione) | 0,5 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Temp. massima involucro (Nom) | 90 °C |
| Controlli e dimmerazione | |
| Dimmerabile | No |

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo

| | |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Smerigliata |
| Forma lampadina | B38 |

Approvazione e applicazione


| | |
|-------------------------------|-------|
| Consumo energetico kWh/1000 h | 7 kWh |
| EyeComfort | SI |

Dati del prodotto

| | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Nome prodotto ordine | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Nome completo prodotto | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR |



| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871869670299400 |
| Codice d'ordine | 70299400 |
| Codice materiale (12NC) | 929001325102 |
| Codice locale | CORECAN60 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718696702994 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8718696703007 |

Disegno tecnico



| Product | D | C |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LEDcandle


Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38

FR

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

