



# Kronljus-LED



## LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Philips Candle Dimmable LED-ljuskällor skapar en dekorativ energibesparande stämning med den eleganta effekten av glödlampor. Ljusen finns med böjd, trubbig och flamformad spets och deras unika utformning ger ljus i alla riktningar, så att belysningsdesignern får ett alternativ med lång livslängd som kan användas i stället för standardglödlampor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	150 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1


Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	1,7 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	15 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

# Kronljus-LED

Lampform	T25 [T 25 mm]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	391879
EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
Fullständigt produktnamn	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6



Full EOC	871869977193501
Beskrivning av lokal kod	8296072
Beställningsnummer	77193501
Materialnummer (12NC)	929001325755
Lokal kod	8296072
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699771935
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699772741

## Måttskiss



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

General uniform lighting - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

# Kronljus-LED

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

