



Kronljus-LED



LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Philips Candle Dimmable LED-ljuskällor skapar en dekorativ energibesparande stämning med den eleganta effekten av glödlampor. Ljusen finns med böjd, trubbig och flamformad spets och deras unika utformning ger ljus i alla riktningar, så att belysningsdesignern får ett alternativ med lång livslängd som kan användas i stället för standardglödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4


Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,2 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

Kronljus-LED

Lampform	T25 [T 25 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391880
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Fullständigt produktnamn	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4



Full EOC	871869977195900
Beskrivning av lokal kod	8295889
Beställningsnummer	77195900
Materialnummer (12NC)	929001325855
Lokal kod	8295889
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699771959
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8718699771966

Måttskiss



Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4


Kronljus-LED

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

