



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	38 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile Si

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Forma lampadina P45 [P 45 mm]

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 5 kWh

EyeComfort Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Nome completo prodotto Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Full EOC 871869670990000

Codice d'ordine 70990000

Codice materiale (12NC) 929001332502

Codice locale PHILEDLUS40E14D


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696709900

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10


EAN/UPC - Case 8718696709917

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL


Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

