



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8

La nuova soluzione Philips MASTER LEDtube Universal T8 consente di semplificare notevolmente i progetti di illuminazione poiché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: un design esclusivo consente a Philips MASTER LEDtube Universal T8 di essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Power (Rated) (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		16 W
Durata di vita nominale (Nom)	60000 h	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (Nom)	0.9
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso (Nom)	2500 lm	Temperatura	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Temp. ambiente (Max)	45 °C
Uniformità del colore	<6	Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Indice di resa dei colori (Nom)	83	Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Funzionamento e parte elettrica		Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

MASTER LEDtube Universal T8

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Meccanica e corpo

Lunghezza prodotto 1200 mm

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL) A++

Prodotto per il risparmio energetico Yes

Marchi di approvazione RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate

Consumo energetico kWh/1000 h 16 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871869670537700

Nome prodotto ordine Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8

EAN/UPC - Prodotto 8718696705377

Codice d'ordine 70537700

Codice Locale MLTVAL36840UOUN


Numeratore - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

N. materiale (12NC) 929001336102

Peso netto (Pezzo) 0,270 kg



Disegno tecnico



TLED 16.5W-36W 2500lm 160D 4000K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

Fotometrie




LEDtube 1200mm 16W G13 840 2500lm

LEDtube 1200mm 16W G13 840 2500lm


MASTER LEDtube Universal T8

Fotometrie




LEDtube 1200mm 16W G13

Durata



LEDtube 1200mm 16W G13



LEDtube 1200mm 16W G13

