



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8

La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Temperatura del colore correlata	4000 K
Durata nominale	60.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	154,00 lm/W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Uniformità del colore	<6
Lighting Technology	LED	Indice di resa cromatica (CRI)	83
Conformità a RoHS EU	SI	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Consumo energetico	24 W
Flusso luminoso	3.700 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s

MASTER Value LEDtube Universal T8

Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.500 mm

Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur

Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh
-------------------------------	--------

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8
Nome completo prodotto	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8
Full EOC	871869670533900
Codice d'ordine	70533900
Codice materiale (12NC)	929001336402
Codice locale	MLTVAL58840UOUN
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696705339
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696705346

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8

