



Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	E27 [E27]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	15 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	100 000	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	14 3,5 7 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	135 mA
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Puissance équivalente	100 W
Angle du faisceau (nom.)	150 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Désignation de la couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	108,00 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.5
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	220-240 V

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	90 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]


Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
Nom de produit complet	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
Code EOC	871869670679400
Code de commande	70679400
Code 12NC	929001336601
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696706794
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696706800

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6




Light Distribution Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6




General uniform lighting - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

