



Żarówki LED SceneSwitch

LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetaczania	100 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
---------------------------------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	14 3,5 7 W
Lamp Current (Nom)	135 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

Żarówki LED SceneSwitch

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Kształt bańki A67 [A 67 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 14 kWh


EyeComfort Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6


Pełna nazwa produktu	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
Full EOC	871869670679400
Kod zamówienia	70679400
Materiał Nr (12NC)	929001336601
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696706794
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696706800

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Żarówki LED SceneSwitch


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6




Light Distribution Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6




General uniform lighting - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Żarówki LED SceneSwitch

