

# Ecofit Ledtubes T8



## Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

Ecofit LED ampuller ile verimli, uzun ömürlü LED tüplere geçiş yapın. Ecofit LED tüpler, eski floresan tüpleri modern ve verimli LED teknolojisi ile değiştirmenin hızlı ve kolay bir yoldur. Düşük başlangıç yatırımıyla genel aydınlatma uygulamalarında kullanım için doğal ışık efektine sahip iyi ışık kalitesi - çevre dostu bir çözüm.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Sphere
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	240°
Işık Akısı	2.000 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

Güç Tüketimi	20 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	60 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.500 mm
Lamba Biçimi	T8
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu CE İşareti KEMA Keur sertifikası

## Ecofit Ledtubes T8



Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	20 kWh
EPREL Kayıt Numarası	491860
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I
Tam ürün adı	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I
Tam ürün kodu	871869969708200
Sipariş kodu	69708200

Malzeme No. (12NC)	929001338122
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699697082
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8718699697099

## Boyutlu çizim


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

## Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



# Ecofit Ledtubes T8

## Kullanım Ömrü




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I

## Ecofit Ledtubes T8

