



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso	800 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	2

Effetto stroboscopico	2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	600 mm


Approvazione e applicazione

Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Marchio CE Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 600mm 8W840
Nome completo prodotto	CorePro LEDtube 600mm 8W840
Full EOC	871869671103300
Codice d'ordine	71103300
Codice materiale (12NC)	929001338602
Codice locale	CORE18840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696711033
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696711040

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840


Durata




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube EM/Mains

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W840

