



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7s
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	126,67 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Overig


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	465219

# CorePro LEDlinear MV

EyeComfort	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Volledige productnaam	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Full EOC	871869671394500
Bestelcode	8718696713945



Materiaalnr. (12NC)	929001339002
Lokale code	CR7S60W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696713945
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696713952

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

# CorePro LEDlinear MV

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

