



CorePro LED lineales R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7s
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	950 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	126,67 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1

Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
---	-----

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	70 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	104 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

CorePro LED lineales R7S

Características mecánicas e compartimento

Formato da lâmpada	Outros
--------------------	--------

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	465219
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
------------------------------	---



Nome do produto completo	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Código do produto completo	871869671394500
Código de encomenda	71394500
N.º material (12NC)	929001339002
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696713945
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696713952

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LED lineales R7S

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

