

Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	133,33 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	104 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Autre
-------------------	-------

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465220
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
-------------------------------	---



Nom de produit complet	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Code EOC	871869671396900
Code de commande	71396900
Code 12NC	929001339102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713969
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713976

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840


Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

